

bimos

**Silla giratoria de trabajo Neon, cuero artificial, con ruedas, baja, Color: GREY****Datos de pedido**

Número de pedido	965438 GREY
GTIN	4016849501765
Clase de artículo	96J

**Descripción****Ejecución:**

Silla giratoria de trabajo neón con sistema de cojines intercambiables. Los elementos de la tapicería se enganchan fácilmente y se fijan con un clic. Con posibilidades de ajuste ergonómicas: tecnología síncrona con regulación del peso, regulación de la altura del asiento por medio de un muelle de gas de seguridad, regulación de la inclinación del asiento, regulación de la altura del respaldo. Con una cinta flexible perimetral en diferentes colores.

Asiento y respaldo con tapizado de cuero artificial, cómodo y suave. Lavable y fácil de limpiar, resistente a aceites y desinfectantes.

**Norma:****DIN 68877****Partes opcionales:**

Par de brazos multifunción n.º 965455.

**Descripción técnica**

Anchura de asiento	470 mm
Mecanismo de sincronización	sí

Color material asiento	negro
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Altura del respaldo	570 mm
Reajuste contacto permanente	no
Adaptación posible par de Reposabrazos	sí
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Norma	DIN 68877
Material pie en cruz	Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Serie	Neón
Modelo ruedas	Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Material superficie de asiento	Cuero artificial
Apoyo lumbar	sí
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento	420 - 480 mm
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Color cinta	gris
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	450 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo