

bimos

Silla giratoria de trabajo Neon, cuero artificial, con ruedas, baja, Color: BLUE**Datos de pedido**

Número de pedido	965438 BLUE
GTIN	4016849549835
Clase de artículo	96J

Descripción**Ejecución:**

Silla giratoria de trabajo neón con sistema de cojines intercambiables. Los elementos de la tapicería se enganchan fácilmente y se fijan con un clic. Con posibilidades de ajuste ergonómicas: tecnología síncrona con regulación del peso, regulación de la altura del asiento por medio de un muelle de gas de seguridad, regulación de la inclinación del asiento, regulación de la altura del respaldo. Con una cinta flexible perimetral en diferentes colores.

Asiento y respaldo con tapizado de cuero artificial, cómodo y suave. Lavable y fácil de limpiar, resistente a aceites y desinfectantes.

Norma:**DIN 68877****Partes opcionales:**

Par de brazos multifunción n.º 965455.

Descripción técnica

Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas

Material pie en cruz	Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Apoyo lumbar	sí
Modelo ruedas	Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Mecanismo de sincronización	sí
Color material asiento	negro
Anchura de asiento	470 mm
Reajuste contacto permanente	no
Material superficie de asiento	Cuero artificial
Serie	Neón
Norma	DIN 68877
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Adaptación posible par de Reposabrazos	sí
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Altura del respaldo	570 mm
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento	420 - 480 mm
Color cinta	azul
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	450 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo