



Barra de mandrinar para tronzado, izquierda, Ø de mango DS: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	278024 25
GTIN	4062406381677
Clase de artículo	22B

Descripción

Ejecución:

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm). Para placas ranuradas n.º 278029 - 278036.

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	25 mm
t_{\max} . mecanizado interior	5 mm
Longitud total L	200 mm
Tornillo	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Desplazamiento central L_3	12 mm
Voladizo L_1 de los soportes retraídos	50 mm
Ancho de tronzado w	3; 4 mm
Ø de mango D_s	25 mm
Intervalo de aplicación	tronzado radial interior
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

