



Juego de barras de mandrinar de acero con RI, derecha, Tipo: SET07



Datos de pedido

Número de pedido	260390 SET07
GTIN	4062406386191
Clase de artículo	29W

Descripción técnica

Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Longitud de sujeción L ₂	11 mm
Longitud de la cabeza L ₁	22,5 mm
Longitud de la cabeza L ₁	27,5 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	12 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	15,5 mm
Código ISO Soporte	A0810H SDUCR07
Código ISO Soporte	A1012K SDUCR07
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Anchura de cuello L ₄	8 mm

Anchura de cuello L ₄	10 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud total L	125 mm
Desplazamiento central L ₃	6,5 mm
Desplazamiento central L ₃	9 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar