

## Sistema magnético plano sin rosca, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 25mm



### Datos de pedido

Número de pedido	085920 25
GTIN	2050000965210
Clase de artículo	08Q

### Descripción

#### Ejecución:

- Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.
- Superficie galvanizado, núcleo del imán de samario y cobalto (SmCo<sub>5</sub>).
- Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

#### Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

### Descripción técnica

Material superficie	galvanizado
Ø	25 mm
Fuerza de sujeción nominal	150 N
Altura	7 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	200 °C
Peso	22 g
Material núcleo del imán	SmCo <sub>5</sub>
Tipo de producto	Imán de amarre plano

