

**BENNING**
**Comprobador de tensión DUSPOL<sup>®</sup>, Tipo de dispositivo: DIGITAL**

**Datos de pedido**

Número de pedido	473106 DIGITAL
GTIN	4067263133032
Clase de artículo	47A

**Descripción**
**Ejecución:**

Comprobación de tensión CA procedimiento de medición de valor real eficaz **True RMS**.

**Comprobador de tensión de dos polos con certificado VDE.** Carcasa resistente a los golpes, estanca al polvo y protegida contra salpicaduras de agua, con superficies de agarre recubiertas de goma.

La indicación de tensión a partir de 50 V también funciona con las pilas descargadas o retiradas.

**Función:**

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

**Aplicación:**

Adecuado para trabajos en los ámbitos de artesanía, electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores). Para la comprobación escalonada profesional de tensión y polaridad, **con conexión de carga (30 mA FI disparo por pulsador)**. Autorizado para comprobación de la tensión en **instalaciones de hasta 1000 V**. Apropiado para instalaciones fotovoltaicas / eólicas y técnica de fabricación de vehículos híbridos.

**Norma:**

**DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015**

**Suministro:**

1x comprobador de tensión n.º 473105 ANALÓGICO o DIGITAL.

1x bolsa de transporte n.º 473336 B.

## Descripción técnica

Alarma vibratoria	sí
Quality Dress	DIGITAL
Categoría de sobretensión	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Calibración	I1
Detector de rotura de cable sin contacto	sí
Cantidad de pilas contenidas	2
Resistencia	0,1 - 300 k $\Omega$
Iluminación de puntos de medición	sí
Intervalo de indicación CA	1 - 1000 V
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081551 LR3
Comprobación de continuidad	acústico/LED
Diodo	0,3 - 2 V
Display	LCD (iluminado) / LED
Suministro de energía	con pilas
Comprobación de sentido del campo giratorio	LED
Medición de frecuencia	1 - 1000 Hz
Comprobación de fase	LED
Clase de protección IP	IP 65
Intervalo de indicación CC	1 - 1200 V
Comprobación de polaridad	LCD
Alimentación eléctrica	2x n.º 081561 tam. LR3
Aislamiento eléctrico	VDE 1000 V
Tipo de producto	Comprobador de tensión

## Servicios

Calibración Comprobador de tensión Tipo S	027120 S
Calibración DAkkS Comprobador de tensión Tipo S	027160 S

---

## Accesorios

Comprobador de tensión DUSPOL® Tipo de dispositivo DIGITAL	473105 DIGITAL
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
Bolsa de transporte Duspole Tipo B	473336 B