

**Garant****Brocas de metal duro de aplicación múltiple, Ø de broca: 5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	787070 5
GTIN	4062406390860
Clase de artículo	71C

**Descripción****Ejecución:**

Broca de aplicación múltiple con **placa de metal duro especialmente afilada** para perforaciones precisas en diferentes materiales. Ranura en espiral de gran volumen para la **evacuación rápida del polvo de perforación y las virutas**. Vástago de acero especial bonificado.

**Aplicación:**

Para taladrado de diferentes materiales, incluso en una sola operación:

- **Ladrillo, hormigón esponjoso, materiales de construcción ligeros, plásticos.**
- **Losas, cerámica, mármol, vidrio.**
- **Metal y combinaciones de materiales en una operación, p. ej. en el montaje de ventanas o refuerzo en hormigón.**

**Nota:**

- **Atención: ¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!**
- **Taladrado más rápido y más perforaciones por carga de la batería que con taladros percutores.**

**Descripción técnica**

Longitud total	85 mm
Longitud de espiral	50 mm
Ø de broca	5 mm
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Sin taladrado de percusión
Mango	Mango cilíndrico

Tipo de producto

Broca de aplicación múltiple