

**Unidad de mantenimiento montada, de 2 piezas, Ø rosca interior: 1/2pul****Datos de pedido**

Número de pedido	080015 1/2
GTIN	4047322229692
Clase de artículo	08A

**Descripción****Ejecución:**

**Unidad de mantenimiento** en serie modular (sistema "multifix"), compuesta de regulador de presión, engrasador por neblina y filtro. Intervalo de regulación 0,5 - 10 bar, presión máxima de servicio 16 bar, temperatura máxima de servicio 60 °C.

Unidad de mantenimiento de 2 piezas montada, con regulador de presión, engrasador por neblina y filtro.

**Ventaja:**

La unidad de mantenimiento se ajusta individualmente, p. ej. con diversos reguladores de presión, sin engrasador por neblina (para herramientas sin aceite), etc.

**Aplicación:**

Para instalaciones en intervalo de presión hasta 16 bar. Compatible con los productos CEJN, RECTUS y JWL.

**Descripción técnica**

Ø rosca interior	1/2 pul
Altura (H)	248 mm

Longitud total (L) como unidad de mantenimiento de 2 piezas	136 mm
Tipo de producto	Unidad de mantenimiento

---

## Accesorios

Depósito de policarbonato para engrasador Ø vidrio 53 mm	080023 53
Soporte en ángulo con 2 tornillos Tipo ZW33	080025 ZW33
Depósito de policarbonato Para filtro Ø vidrio 53 mm	080024 53