



## Aparato de medición rápida de 2 puntos PULSAR, Capacidad de medición máxima: 200mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428040 200
GTIN	2050002079632
Clase de artículo	46P

### Descripción

#### Ejecución:

Estable aparato de medición rápida para mediciones en la fabricación en serie. Extraordinaria precisión de repetición para medir medidas interiores y exteriores hasta 330 mm. La base de acero fino templado proporciona un apoyo seguro y resultados de medición exactos.

#### Suministro:

Instrumento de medición incluido dispositivo, comparador capacidad de medición 0,01 mm, palpadores intercambiables Ø 10 mm, maleta de tapa dura.

#### Partes opcionales:

Diferentes palpadores disponibles a petición.

#### Nota:

Dispositivo de medición de alta velocidad de 3 puntos disponible bajo petición.

### Descripción técnica

Lectura	0,01 mm
Longitud	255 mm
Capacidad de medición máxima	200 mm
Anchura	150 mm
Límite de error	0,001 mm
Embalaje	caja estable

Tipo de producto

Instrumento de medición de 2 puntos