



## Herramienta de moleteado universal, Tamaño del mango: 12mm



### Datos de pedido

Número de pedido	290090 12
GTIN	4030741689642
Clase de artículo	29H

### Descripción

#### Ejecución:

**Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.**

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

Espiga corredera de MD para una mayor resistencia al desgaste.

### Descripción técnica

Anchura del mango	12 mm
para reducción del $\varnothing$ de moleta $d_3$	11 mm
Altura del mango	12 mm
para ancho de moleta b	6 mm
Polea	299927 1
para $\varnothing$ de moleta $d_1$	15 mm
para $\varnothing$ de perforación de moleta $d_2$	6 mm
Intervalo de trabajo	3 - 40 mm

Pernos de unión	299925 1
Sentido del corte para el perfil de la moleta	izquierda y derecha RAA 2×AA
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

---

## Accesorios

Pernos de unión Tipo 1	299925 1
Polea Tipo 1	299927 1