

Garant

**Alicates de corte lateral para electrónica para materiales férricos, KW,
Longitud total: 135mm**



Datos de pedido

Número de pedido	726742 135
GTIN	4062406395032
Clase de artículo	71B

Descripción

Ejecución:

Alicates de corte profesionales con corte cizallante fácil. Las dos piezas de los alicates están ensambladas de forma exacta por medio de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas, a fin de garantizar un corte preciso. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro. **Cubiertas de los mangos de 2 componentes** de material antiestático. **Adecuados para componentes ESD.**

Material:

De acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.

Descripción técnica

Longitud de filo	8 mm
Longitud total	135 mm
Anchura de cabeza	13,5 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	2 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Bisel de corte	sin filo de corte
Material	Acero al carbono (C70)

Superficie	sin reflexión fosfatado
Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicate cortante