

Garant

**Alicates de corte lateral para electrónica para materiales férricos, FW,
Longitud total: 135mm**



Datos de pedido

Número de pedido	726722 135
GTIN	4062406395025
Clase de artículo	71B

Descripción

Ejecución:

Alicates de corte profesionales con corte cizallante fácil. Las dos piezas de los alicates están ensambladas de forma exacta por medio de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas, a fin de garantizar un corte preciso. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro. **Cubiertas de los mangos de 2 componentes** de material antiestático. **Adecuados para componentes ESD.**

Material:

De acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.

Descripción técnica

Longitud de filo	8 mm
Anchura de cabeza	13,5 mm
Longitud total	135 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	2 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Bisel de corte	Filo cortante fino
Material	Acero al carbono (C70)

Superficie	sin reflexión fosfatado
Atributo del nombre de producto	FW
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicate cortante