

**Fresa angular 90°, con perforación, Ø D: 50/5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215717 50/5
GTIN	4062406394981
Clase de artículo	220

Descripción**Ejecución:**

Fresa angular con división desigual para una elevada suavidad de marcha.

Sin refrigeración interior.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	22 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Plaquita de corte adecuada	AP.. 16..
Ø de corte D _c	50 mm
Longitud total L _{tot}	40 mm
Número de filos Z	5

Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219812
---	--------