



Prolongación de macho para roscar con superficie HB, Tipo: 5L



Datos de pedido

Número de pedido	338420 5L
GTIN	4045197812278
Clase de artículo	32H

Descripción

Ejecución:

- **Versión larga o extralarga.**
- **El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.**
- **La transmisión del par se produce a través del cuadrado.**
- **El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.**

Mango h6 con superficie Weldon también para el asiento en cono Weldon/ de contracción o de expansión hidráulica.

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, como p.ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas en profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

Descripción técnica

Para \varnothing de mango roscado d_2	7 mm
Prolongación $\varnothing D_3$	8 mm
Prolongación L_2	70 mm
Para \varnothing de rosca nominal d_1 DIN 374/376	M9 – M10
Para \varnothing de rosca nominal d_1 DIN 371	M7

Prolongación K ₂	6,2 mm
Prolongación L ₃	230 mm
Tipo de producto	Anillo patrón