



## Prolongación de macho para roscar con superficie HB, Tipo: 8L



### Datos de pedido

Número de pedido	338420 8L
GTIN	4045197812438
Clase de artículo	32H

### Descripción

#### Ejecución:

- **Versión larga o extralarga.**
- **El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.**
- **La transmisión del par se produce a través del cuadrado.**
- **El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.**

Mango h6 con superficie Weldon también para el asiento en cono Weldon/ de contracción o de expansión hidráulica.

#### Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, como p.ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas en profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

#### Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

### Descripción técnica

Prolongación K <sub>2</sub>	8 mm
Prolongación L <sub>3</sub>	230 mm
Para Ø de rosca nominal d <sub>1</sub> DIN 371	M10
Prolongación Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Prolongación L <sub>2</sub>	80 mm

Para $\varnothing$ de mango roscado $d_2$	10 mm
Tipo de producto	Anillo patrón