

Garant**Inserto para brochado de perfiles interior Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Perfil Torx Plus®: IP20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	293015 IP20
GTIN	4062406396596
Clase de artículo	29L

Descripción**Ejecución:**

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

Nota:

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

Descripción técnica

L	3,5 mm
Ø del taladro previo	3,2 mm
Material de corte	HSS
Torx® oscilación diámetro exterior	3,8 mm
Tolerancia	+0,005 a +0,02 mm
perfil	Torx Plus®

L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Recubrimiento	TiN
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles