

Garant**Inserto para brochado de perfiles interior Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Perfil Torx Plus®: IP8mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 293015 IP8 |
| GTIN | 4062406396565 |
| Clase de artículo | 29L |

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:Para la fabricación de perfiles **en una operación.****Idóneo para:**

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

Nota:

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

Descripción técnica

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Material de corte | HSS |
| Torx® oscilación diámetro exterior | 2,3 mm |
| Ø del taladro previo | 2 mm |
| L | 2 mm |
| Tolerancia | +0,005 a +0,02 mm |
| perfil | Torx Plus® |

| | |
|------------------|--|
| L ₁ | 18 mm |
| Ø d | 8 mm |
| Recubrimiento | TiN |
| Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |