

Garant**Aparato de contracción, Tipo: SET****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 354210 SET |
| GTIN | 4045197812711 |
| Clase de artículo | 30W |

Descripción**Ejecución:**

Aparato de contracción con refrigeración por aire integrado en la posición de contracción.

Longitud de herramienta máxima contraíble 500 mm.

Bandeja para discos.

Aparato de contracción GARANT SU1. Diseño único – modular – manejo sencillo – todo en el lugar adecuado.

Aplicación:

- Para la refrigeración por aire dependiente del contorno.
- Para la contracción y dilatación para mangos de MD y HSS.
- Intervalo de contracción Ø 3 – 32 mm.

Suministro:

Juego integrado por: Aparato de contracción n.º 354210_SU1, 4 discos Ø 3 – 32 mm n.º 354240; anillo opresor, 1 par de guantes termoaislantes, unidad de refrigeración con refrigerador activo n.º 354215 CU1, 5 insertos de refrigeración Ø 6 – 32 mm n.º 354260.

Partes opcionales:

Estructura inferior adecuada n.º 354291, discos de recambio n.º 354240, **alojamientos base para herramientas n.º 354225 – 354227**, adaptador para refrigeración por aire n.º 354235 – 354236, insertos de refrigeración n.º 354260 – 354279 en la lista de piezas de repuesto.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|--|
| Peso | 84 kg |
| Profundidad | 533 mm |
| Anchura | 1130 mm |
| Altura | 986 mm |
| Serie | SU1 |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red |
| Tipo de producto | Aparato de contracción |

Accesorios

| | |
|--|--------------|
| Inserto de refrigeración 3° Para Ø de sujeción D1 3 mm | 354268 3 |
| Inserto de refrigeración 4,5° Para Ø de sujeción D1 14-16 mm | 354260 14-16 |
| Par de guantes de protección térmica Talla de los guantes 8 | 094645 8 |
| Inserto de refrigeración 4,5° Para Ø de sujeción D1 3-5 mm | 354265 3-5 |
| Inserto de refrigeración 3° Para Ø de sujeción D1 4 mm | 354268 4 |
| Inserto de refrigeración 4,5° Para Ø de sujeción D1 10-12 mm | 354265 10-12 |
| Inserto de refrigeración 4,5° Para Ø de sujeción D1 18-20 mm | 354260 18-20 |
| Inserto de refrigeración 3° Para Ø de sujeción D1 5 mm | 354268 5 |
| Inserto de refrigeración 4,5° Para Ø de sujeción D1 3-5 mm | 354260 3-5 |
| Armario inferior para aparato de contracción Anchura 1500 mm | 354291 1500 |
| Inserto de refrigeración 4,5° Para Ø de sujeción D1 10-12 mm | 354260 10-12 |
| Inserto de refrigeración, pieza en bruto | 354279 |
| Inserto de refrigeración 4,5° Para Ø de sujeción D1 25-32 mm | 354260 25-32 |

| | |
|---|------------|
| Inserto de refrigeración4,5° Para Ø de sujeción D1 6-8 mm | 354265 6-8 |
| Inserto de refrigeración3° Para Ø de sujeción D1 10 mm | 354268 10 |
| Inserto de refrigeración3° Para Ø de sujeción D1 8 mm | 354268 8 |
| Inserto de refrigeración4,5° Para Ø de sujeción D1 6-8 mm | 354260 6-8 |
| Inserto de refrigeración3° Para Ø de sujeción D1 6 mm | 354268 6 |
| Inserto de refrigeración3° Para Ø de sujeción D1 12 mm | 354268 12 |
| Aparato de contracción Tipo SU1 | 354210 SU1 |
| Unidad de refrigeración Tipo CU1 | 354215 CU1 |