



## Boquilla de refrigerante HighPressure recta, Rosca: M10X1



### Datos de pedido

Número de pedido	319474 M10X1
GTIN	2050002047884
Clase de artículo	33C

### Descripción

#### Ejecución:

Para la refrigeración y lubricación controlada en el filo o evacuación de las virutas.

**Boquilla de alta presión** – especial para presiones elevadas de hasta 80 bares. Posición angular de la boquilla regulable. Modelo robusto y duradero de aluminio.

Boquilla redonda recta, modelo multiperforado 5 (orificios) × Ø 1 mm.

#### Aplicación:

Para el empleo en portaherramientas estáticos y accionados, por medio de una conexión roscada.

### Descripción técnica

Tipo	recta
Rosca de conexión	M10×1
Ejecución	Rosca
Ø paso tubular	1 mm
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Boquilla de refrigerante