



Boquilla de refrigerante HighPressure acodado 60°, Rosca: M8X1



Datos de pedido

Número de pedido	319475 M8X1
GTIN	2050002048201
Clase de artículo	33C

Descripción

Ejecución:

Para la refrigeración y lubricación controlada en el filo o evacuación de las virutas.

Boquilla de alta presión – especial para presiones elevadas de hasta 80 bares. Posición angular de la boquilla regulable. Modelo robusto y duradero de aluminio.

Boquilla acodada 60°, modelo multiperforado 7 (orificios) × Ø 1 mm.

Aplicación:

Para el empleo en portaherramientas estáticos y accionados, por medio de una conexión roscada.

Descripción técnica

Tipo	acodadas
Rosca de conexión	M8×1
Ejecución	Rosca
Ø paso tubular	1 mm
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Boquilla de refrigerante