

**Regulador de presión 0,5 – 10 bar, Ø rosca interior: 1/2pul****Datos de pedido**

Número de pedido	080012 1/2
GTIN	4047322129404
Clase de artículo	08A

**Descripción****Ejecución:**

Unidad de mantenimiento, de contenido acorde con las necesidades, que se puede ampliar como se desee mediante un paquete de acoplamiento.

**Unidad de mantenimiento** en serie modular (sistema "multifix"), compuesta de regulador de presión, engrasador por neblina y filtro. Intervalo de regulación 0,5 - 10 bar, presión máxima de servicio 16 bar, temperatura máxima de servicio 60 °C.

**Ventaja:**

La unidad de mantenimiento se ajusta individualmente, p. ej. con diversos reguladores de presión, sin engrasador por neblina (para herramientas sin aceite), etc.

**Aplicación:**

Para instalaciones en intervalo de presión hasta 16 bar. Compatible con los productos CEJN, RECTUS y JWL.

**Descripción técnica**

Altura (H)	248 mm
Ø rosca interior	1/2 pul

Valor del caudal con una unidad de mantenimiento de 3 piezas	3100 l/min
Longitud total (L) como unidad de mantenimiento de 3 piezas	202 mm
Tipo de producto	Regulador de presión