



Cono combinado portafresas, HSK-A 63 A = 100, Ø de mandril d1: 27mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 306137 27 |
| GTIN | 4062406422592 |
| Clase de artículo | 32A |

Descripción

Ejecución:

Con RFID/perforación Balluffchip. Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas. Calidad de equilibrado G 6,3 con 20000 rpm.

Aplicación:

Para sujeción de fresa frontal cilíndrica y fresas portaplacas con ranura longitudinal y transversal.

Suministro:

Incluye chaveta de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas n.º 309860.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, llave especial n.º 309840, tornillo de apriete de fresas para refrigeración interior n.º 309861.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descripción técnica

| | |
|---|--------|
| Ø de mandril d ₁ | 27 mm |
| Longitud cono portafresas L ₄ | 33 mm |
| Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre | 21 mm |
| Llave especial adecuada n.º 309840 | 27 |
| Ø exterior D | 48 mm |
| Longitud de voladizo medida A | 100 mm |

| | |
|---|--------------------|
| Anillo de arrastre de recambio n° 309870 | 27 |
| Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 27 |
| Ø de sujeción D ₁ | 27 mm |
| Adaptador | HSK-A 63 A = 100 |
| Norma asiento | ISO 12164-1 |
| Norma asiento | ISO 12164-1 |
| Norma asiento | DIN 69882-3 |
| Forma | A |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Tipo de producto | Cono portafresas |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 27 mm | 309870 27 |
| Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 27 mm | 309860 27 |
| Llave especial Para Ø de mandrino 27 mm | 309840 27 |