

hanhart
1882**Cronómetro de corona con estuche, Tipo: AMIGO****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 469605 AMIGO |
| GTIN | 4260477386229 |
| Clase de artículo | 46R |

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de plástico ABS rígida (Ø 55 mm) con cordón para colgar. Cronómetro analógico regulado por cuarzo.

Aplicación:

Aplicable universalmente como cronómetro individual o incremental.

- **Se puede activar el inicio y la parada en cualquier momento durante la medición temporal.**

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------|------------|
| Tiempo de indicación | 60 min |
| Valor de división de la escala | 1/20 s |
| Ø de carcasa | 55 mm |
| Técnica de medición | analógico |
| Calibración | N1 |
| Tipo de producto | Cronómetro |

Servicios

CalibraciónCronómetro Tipo U

029100 U