

Garant**Fijador de roscas 2GP22, Contenido: 50ml****Datos de pedido**

Número de pedido	088060 50
GTIN	4062406422790
Clase de artículo	01K

Descripción**Ejecución:**

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los fijadores de roscas anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Tipo **2GP22** de resistencia baja. Viscosidad media. Ideal para uniones atornilladas fácilmente desmontables. Para asegurar tornillos con rosca fina.

Aplicación:

Resistencia baja: separación fácil mediante herramientas normales. **Resistencia media:** separación posible con herramientas normales. **De alta resistencia:** separación solo posible con herramientas especiales o calentamiento (>150°C).

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

Descripción técnica

Par inicial de arranque mínimo	5,5 - 11,5 Nm
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C

Para tamaño de rosca M hasta	M36
Resistencia manual al cabo de	5 - 10 min
Resistencia funcional según	3 - 6 h
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Viscosidad dinámica	800 - 1500 mPas
adecuado para material	Metal
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Base química	Metacrilato
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Propiedad	estanco
Densidad	1,08 g/cm ³
Punto de inflamación	100 °C
Clase de resistencia	resistencia baja
adecuado para ámbito de aplicación	Fijador de roscas
adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para roscas
adecuado para ámbito de aplicación	aplicación versátil
Color	violeta
Forma	líquido
Para tipo de rosca	métrica
Capacidad	50 ml
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo de producto	Fijador de roscas