

**Garant****Fijador de roscas 2GP90, Contenido: 50ml****Datos de pedido**

Número de pedido	088063 50
GTIN	4062406423452
Clase de artículo	01K

**Descripción****Ejecución:**

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los fijadores de roscas anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Tipo **2GP90** de resistencia media. Sellado fiable de las carcasas de fundición y de los cordones de soldadura. También para asegurar y fijar posteriormente tornillos pequeños y piezas cilíndricas.

**Aplicación:**

**Resistencia baja:** separación fácil mediante herramientas normales. **Resistencia media:** separación posible con herramientas normales. **De alta resistencia:** separación solo posible con herramientas especiales o calentamiento (>150°C).

**Nota:**

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

**Descripción técnica**

Base química	Metacrilato
adecuado para material	Metal

Par inicial de arranque mínimo	10 - 15 Nm
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Propiedad	estanco
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Resistencia funcional según	5 - 8 h
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Forma	líquido
Punto de inflamación	100 °C
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Densidad	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad dinámica	10 - 20 mPas
Para tamaño de rosca M hasta	M6
Resistencia manual al cabo de	40 - 60 min
Color	verde
adecuado para ámbito de aplicación	aplicación versátil
adecuado para ámbito de aplicación	Fijador de roscas
adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para roscas
adecuado para ámbito de aplicación	uniones atornilladas premontadas
Clase de resistencia	resistencia media
Capacidad	50 ml
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo de producto	Fijador de roscas