

Garant GREENPLUS

Sellador de roscas 5GP77, Contenido: 50ml**Datos de pedido**

Número de pedido	088066 50
GTIN	4062406423513
Clase de artículo	01K

Descripción**Ejecución:**

Los selladores de roscas evitan las fugas de medios gaseosos y líquidos. Las aplicaciones típicas para selladores de roscas son, entre otras, la obturación de roscas cónicas de metal y piezas de conexión.

Tipo **5GP77**. Sellado de conexiones roscadas cónicas/cilíndricas hasta R3 pulgadas, p. ej., sistemas de tuberías de gas. Resistente al calor.

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

Descripción técnica

Densidad	1,09 g/cm ³
Clase de resistencia	altamente resistente
Para tamaño de rosca M hasta	M80
Resistencia manual al cabo de	5 - 15 min
Color	amarillo
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA

Propiedad	sin etiquetar
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Para tamaño de rosca pulgadas	3 pul
Capacidad	50 ml
Punto de inflamación	100 °C
Resistencia funcional según	3 - 6 h
Par inicial de arranque mínimo	20 - 30 Nm
Forma	líquido
Desmontaje	con herramienta normal
Base química	Éster de metacrilato
intersticio máximo	0,35 mm
adecuado para ámbito de aplicación	Junta para tubos
adecuado para ámbito de aplicación	Roscas de tubo
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Viscosidad dinámica	20000 - 40000 mPas
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
adecuado para material	Metal
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo de producto	Sellador