

Garant GREENPLUS

Sellador de superficies 5GP74, Contenido: 250ml**Datos de pedido**

Número de pedido	088067 250
GTIN	4062406423544
Clase de artículo	01K

Descripción**Ejecución:**

Sellador que endurece con cierre hermético al aire entre superficies metálicas ajustadas. Tipo **5GP74**. Para sellar bridas y superficies. Película selladora de endurecimiento rápido, ligeramente flexible.

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

Descripción técnica

Par inicial de arranque mínimo	10 - 20 Nm
adecuado para material	Metal
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Propiedad	resistente al agua
Capacidad	250 ml
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Desmontaje	con herramienta normal

Forma	líquido
Punto de inflamación	100 °C
Resistencia funcional según	3 - 6 h
Viscosidad dinámica	23000 - 35000 mPas
adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para superficies
adecuado para ámbito de aplicación	Unión por bridas
Color	naranja
Resistencia manual al cabo de	5 - 20 min
Base química	metacrilato anaeróbico
intersticio máximo	0,25 mm
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Densidad	1,09 g/cm ³
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Clase de resistencia	resistencia media
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo de producto	Sellador