

**HAINBUCH****Cabezal de sujeción liso, Top 52, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 29mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	329966 29
GTIN	2050002051508
Clase de artículo	33H

## Descripción

### Ejecución:

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Versión lisa para el mecanizado de precisión.

### Ventaja:

- **Fuerza de sujeción 25 % superior a la del cabezal de sujeción RD.**
- **Sin desplazamiento radial entre el cabezal de sujeción y el instrumento de sujeción, por lo que es insensible a la suciedad.**
- **Rigidez única en su género gracias a la gran superficie de apoyo de los segmentos de sujeción.**

### Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

### Recomendación:

**Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.**

### Nota:

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

## Descripción técnica

Adaptador	Top 52
Tipo de producto	Cabezal de sujeción