

Garant**Par de guantes MASTER FIT OIL+, Talla de los guantes: 11****Datos de pedido**

Número de pedido	094308 11
GTIN	4062406423841
Clase de artículo	01H

Descripción**Ejecución:**

Guante multiuso con **tecnología de punto 18 Gauge** y recubrimiento doble de nitrilo y nitrilo arenado. La superficie con estructura en la palma de la mano y los dedos proporciona un excelente agarre en superficies aceitadas. Exento de DMF.

MASTER FIT OIL+. El revestimiento completo de nitrilo llega hasta la muñeca. Hace que el guante sea muy adecuado para entornos de trabajo húmedos y aceitosos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Talla de guante	11
Serie	MASTER FIT

Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	Articulación del pulgar reforzada
EN 388	4121X
Material de base	Nailon
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Recubrimiento completo
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	azul / negro
Tecnología de punto	18G
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso