



Lijadora angular neumática, Tipo: 7550-A



Datos de pedido

Número de pedido	079314 7550-A
GTIN	015451748425
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta y potente para una máxima durabilidad en aplicaciones exigentes hasta 1000 horas de intervalo de mantenimiento. Mango ergonómico y antivibratorio. Cubierta protectora ajustable sin llave. **Rosca del husillo M14.**

Descripción técnica

Nivel sonoro de funcionamiento	85 dB(A)
Ø máximo de muela	125 mm
Vibraciones máximas según EN	7 m/s ²
Rosca de conexión	BSP
Demanda de aire máxima	1134 l/min
Velocidad de giro máxima	12000 min ⁻¹
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Quality Dress	7550-A
Potencia generada	840 W
Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	10 mm

Peso	1,6 kg
Tipo de producto	Lijadoras angulares