



Lámpara frontal LED con batería, Tipo: H7R-CORE



Datos de pedido

Número de pedido	081479 H7R-CORE
GTIN	4058205020909
Clase de artículo	04B

Descripción

Ejecución:

Lámpara frontal LED de alta potencia para el uso profesional.

- **Cabezal girable y función de enfoque en continuo.**
- **Funcionamiento intuitivo y atenuación continua.**
- **Cinta para la cabeza intercambiable y lavable.**
- **Ledlenser Connecting System como interfaz uniforme permite un acoplamiento sencillo con una amplia gama de accesorios.**

Lámparas frontales de alta potencia con manejo intuitivo y regulación de brillo en continuo, protección extremadamente elevada contra el polvo y el agua, gracias al "Flex Sealing Technology Ledlenser Connecting System" como interfaz unitaria permite acoplar fácilmente una amplia gama de accesorios.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Descripción técnica

Clase de protección IP	IP 67
Corriente de alumbrado nivel 2	15 lm
Corriente de alumbrado	600 lm

Cantidad de baterías contenidas	1
Peso	259 g
Duración de la iluminación nivel 2	65 h
Quality Dress	H7R Core
Tipo batería	Ion de litio
Ø del cabezal	41 mm
Suministro de energía	a batería
Duración ilumin.	4 h
Corriente de alumbrado Boost	1000 lm
Tipo de producto	Lámpara frontal