

## Sistema magnético plano sin rosca, Ferrita, Ø: 20mm



### Datos de pedido

Número de pedido	085910 20
GTIN	2050000964787
Clase de artículo	08Q

### Descripción

#### Ejecución:

Sistema magnético plano apantallado con núcleo magnético de **ferrita dura**.

- **Superficie galvanizada.**
- **Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.**

#### Aplicación:

Para sujeción, montaje, montaje a presión / por pegado y fijación / sustención.

### Descripción técnica

Ø	20 mm
Peso	10 g
resistencia máxima a altas temperaturas	120 °C
Fuerza de sujeción nominal	30 N
Altura	6 mm
Material núcleo del imán	Ferrita
Tipo de producto	Imán de amarre plano