

**Imán de agarre plano con rosca interior, Ferrita, Ø: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085915 10
GTIN	2050000964985
Clase de artículo	08Q

**Descripción****Ejecución:**

- Sistema magnético plano apantallado de ferrita dura con casquillo con rosca interior.
- Superficie galvanizada.
- Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.

**Aplicación:**

Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.

**Nota:**

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

**Descripción técnica**

Ø	10 mm
Material superficie	galvanizado
Rosca	M3 mm
Casquillo roscado	sí
resistencia máxima a altas temperaturas	120 °C
Altura	4,5 mm
Fuerza de sujeción nominal	4 N
Altura con rosca	11,5 mm
Peso	3 g

Material núcleo del imán	Ferrita
Tipo de producto	Imán de amarre plano

---

## Accesorios

Juego de ganchos roscados con rosca exterior 10 piezas Rosca M3	085921 M3
--	-----------