



Juego de mangueras de PU High Vis con acoplamiento de seguridad de acero eSafe Ø 8 × 12 mm, Longitud utilizable de la manguera: 10m



Datos de pedido

Número de pedido	080246 10
GTIN	7391390442185
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Manguera de PU muy ligera, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación. Kit para manguera en color de señalización verde (High-visible).

Suministro:

Incluye acoplamiento rápido de **seguridad** de acero y boquilla de acero.

Descripción técnica

Presión de servicio máx.	16 bar
Ø interior manguera	8 mm
Ø exterior manguera	12 mm
Longitud utilizable de la manguera	10 m
Color	verde
Conexión boquilla insertable	1/4 pul
Tipo de producto	Tubo

Accesorios

Acoplamiento de seguridad Rosca exterior Rosca exterior
conexión 1/2 pul

080285 1/2

Entrerosca con rosca exterior Juego de 5 piezas Rosca
exterior conexión 1/2 pul

080290 1/2