



Lápiz neumático de grabado DynaPen®, Tipo: 10844



Datos de pedido

Número de pedido	079708 10844
GTIN	616026108448
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Lápiz neumático de tipo bolígrafo DynaPen con **juego de accesorios (pinza portapieza de 1/8 pulgada)**. El movimiento de impulso (carrera 0,018 mm) ofrece **muchas posibilidades de aplicación**, como grabado, rotulación, trabajos sencillos de limpieza y limado, desbarbado, etc.

Suministro:

Incluye manguera de conexión de 1,4 m, 1 lima y llave hexagonal.

Nota:

Encontrará mini-lijas de diamante adecuadas en el n.º 529420.

Descripción técnica

Conexión aire comprimido	1/4 pul
Longitud	108 mm
Quality Dress	Juego DynaPen
Peso	0,26 kg
Rosca de conexión	NPT
Ø	23 mm
Vibraciones máximas según EN	8 m/s ²
Frecuencia de golpe	233 Hz
Nivel sonoro de funcionamiento	79 dB(A)

Demanda de aire máxima	28,2 l/min
Tipo de producto	Barra de grabado

Accesorios

Lima mini de policristalinoGrano D126 (medio) universal Tipo 1	529420 1
Lima mini de policristalinoGrano D126 (medio) universal Tipo 1K	529420 1K
Lima mini de policristalinoGrano D126 (medio) universal Tipo 4	529420 4