

Imán de agarre plano con rosca interior, Ferrita, Ø: 16mm**Datos de pedido**

Número de pedido	085915 16
GTIN	2050000965005
Clase de artículo	08Q

Descripción**Ejecución:**

- Sistema magnético plano apantallado de ferrita dura con casquillo con rosca interior.
- Superficie galvanizada.
- Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.

Aplicación:

Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descripción técnica

resistencia máxima a altas temperaturas	120 °C
Material superficie	galvanizado
Rosca	M3 mm
Altura	4,5 mm
Fuerza de sujeción nominal	18 N
Ø	16 mm
Peso	6 g
Casquillo roscado	sí
Altura con rosca	11,5 mm

Material núcleo del imán	Ferrita
Tipo de producto	Imán de amarre plano

Accesorios

Juego de ganchos roscados con rosca exterior 10 piezas Rosca M3	085921 M3
--	-----------