

Sistema magnético plano sin rosca, Ferrita, Ø: 32mm



Datos de pedido

Número de pedido	085910 32
GTIN	2050000965067
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

Sistema magnético plano apantallado con núcleo magnético de **ferrita dura**.

- **Superficie galvanizada.**
- **Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.**

Aplicación:

Para sujeción, montaje, montaje a presión / por pegado y fijación / sustención.

Descripción técnica

resistencia máxima a altas temperaturas	120 °C
Fuerza de sujeción nominal	80 N
Ø	32 mm
Peso	30 g
Altura	7 mm
Material núcleo del imán	Ferrita
Tipo de producto	Imán de amarre plano