

Garant**Prolongación para cono de contracción térmica 4,5° sin tornillo de ajuste longitudinal, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 12/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302413 12/3
GTIN	4062406544744
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Taladrado para alimentación interna del refrigerante (AIR).

Sin tornillo de ajuste longitudinal, **medio**.

Aplicación:

Para el alojamiento en cono de contracción térmica, conos de expansión hidráulica y portapinzas de sujeción ER.

Nota:

Número de revoluciones máximo admisible 8000 rpm.

Descripción técnica

Ø del mango d	12 mm
Ø de la perforación D ₁	3 mm
Ø D ₂	8 mm
Longitud total L	210 mm
Atributo del nombre de producto	L = 210 mm
Tipo de producto	Anillo patrón