

Garant**Soporte de brochado de perfiles $\varnothing d = 32$ mm, \varnothing de mango DS: 32mm**

Datos de pedido

Número de pedido	293102 32
GTIN	4062406560935
Clase de artículo	29K

Descripción

Idóneo para:

Máquinas CNC y convencionales.

Descripción técnica

L	41,5 mm
Tipo de mango	Mango cilíndrico
Longitud del mango L_s	50 mm
\varnothing de mango D_s	32 mm
\varnothing D	44 mm
\varnothing d	32 mm
Longitud de la cabeza L_1	50 mm
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

