



Foco LED con función de regulación CAS, Tipo: NOVA-10



Datos de pedido

Número de pedido	081242 NOVA-10
GTIN	
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Cordless Alliance System (CAS) es el sistema de baterías independiente líder en todos los principales fabricantes de herramientas.

Proyector LED con batería de alto rendimiento con función de regulación. La carcasa fabricada en aluminio de fundición por inyección es extremadamente robusta y resistente frente a fuertes golpes, impactos y vibraciones. Para el uso con baterías CAS 12V o 18V o con conexión directa a la alimentación eléctrica SCANGRIP® (accesorios).

- **El control de luz BLUETOOTH permite encender y apagar hasta cuatro lámparas y adaptar la potencia lumínica en cinco niveles para adaptarla al trabajo correspondiente.**
- **Con difusor extraíble.**
- **Asa integrada y nuevo soporte para una orientación flexible, así como el montaje directo en el soporte SCANGRIP® o en soportes magnéticos.**

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Las lámparas se entregan sin batería ni cargador.

Nota:

Encontrará baterías, cargadores y fuentes de alimentación eléctrica adecuados para el suministro eléctrico por cable en el n.º 081246 – 081249.

Clase de protección IP: IP 65

Corriente de alumbrado: 1000 - 10000 lm

Cantidad de baterías contenidas: 0

Tipo batería: Ion de litio

Tensión de batería: 18 V

Tensión de batería: 12 V

Longitud total: 305 mm

Descripción técnica

Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	Con batería
Corriente de alumbrado	1000 - 10000 lm
Altura total	290 mm
Longitud total	305 mm
Tipo batería	Ion de litio
Tensión de batería	18 V
Tensión de batería	12 V
Anchura total	125 mm
Cantidad de baterías contenidas	0
Quality Dress	NOVA 10 CAS
Tipo de producto	Foco