



## Llave combinada, Ancho de llave: 6mm



### Datos de pedido

Número de pedido	613800 6
GTIN	4013288218780
Clase de artículo	63F

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Especialmente apropiado para espacios constructivos estrechos. Combinando la boca basculada en 7,5° y la geometría hexagonal doble se consigue un solapado de los puntos de aplicación. El ángulo de recuperación pequeño de la boca agarra el tornillo cada 15°.

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.

#### Nota:

**¡CUIDADO!**

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 613600

### Descripción técnica

Medidas anchos de llave	métrico
Ancho de llave	6 mm
Longitud llave L	105 mm
altura máxima de boca h1	4 mm
Altura máxima del anillo h <sub>2 máx.</sub>	6 mm
Quality Dress	6003 Joker
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo molibdeno
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave