



Llave combinada, Ancho de llave: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	613800 12
GTIN	4013288212566
Clase de artículo	63F

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Especialmente apropiado para espacios constructivos estrechos. Combinando la boca basculada en 7,5° y la geometría hexagonal doble se consigue un solapado de los puntos de aplicación. El ángulo de recuperación pequeño de la boca agarra el tornillo cada 15°.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.

Nota:

¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 613600

Descripción técnica

altura máxima de boca h1	5,5 mm
Longitud llave L	140 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Altura máxima del anillo h _{2 máx.}	10 mm
Ancho de llave	12 mm
Quality Dress	6003 Joker
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo molibdeno
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave