

**Llave combinada, Ancho de llave: 7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	613800 7
GTIN	4013288218773
Clase de artículo	63F

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Especialmente apropiado para espacios constructivos estrechos. Combinando la boca basculada en 7,5° y la geometría hexagonal doble se consigue un solapado de los puntos de aplicación. El ángulo de recuperación pequeño de la boca agarra el tornillo cada 15°.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.

**Nota:**

**¡CUIDADO!**

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 613600

**Descripción técnica**

altura máxima de boca h <sub>1</sub>	4 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Ancho de llave	7 mm
Altura máxima del anillo h <sub>2 máx.</sub>	7 mm
Longitud llave L	110 mm
Quality Dress	6003 Joker
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo molibdeno
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave