

Garant GRIDLINE

Armario base con pared separadora y cajones con Puertas batientes con ventana, Tipo: 2000-3



Datos de pedido

Número de pedido	940104 2000-3
GTIN	4062406561208
Clase de artículo	9GI

Descripción

Ejecución:

Armario con equipamiento en 40x20G con pared separadora intermedia y cajones de profundidad 16G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Altura frontal de cajón 125 mm. Pared divisoria central continua con $\square 9 \times 9$ mm en una rejilla de 37 mm, todos los estantes de altura ajustable.

Colocación:

Número de estantes anchura 20G: 4

Cantidad de cajones 16x16G: 3

Suministro:

Armario, incluida pared separadora, así como estantes y cajones.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y caras frontales de los cajones en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Altura	2000 mm
Cajón anchura útil	400 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Cajón profundidad útil en G	16
Profundidad	500 mm
Anchura en G	40
Cajón profundidad útil	400 mm
Profundidad en G	20
Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Anchura	1000 mm
Cajón anchura útil en G	16
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
ComfortClose	no
Peso	162 kg
Posicionamiento mango	centro
Altura útil	1845 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 125 mm	940640 125
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Estante para anchura de armario / división en G 20	940550 20