

HEDI

Luminaria de máquina DUO, Tipo: 6LEDDUO



Datos de pedido

Número de pedido	081302 6LEDDUO
GTIN	4003644000135
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Lámparas de alta calidad, de uso universal, con interruptor de encendido/apagado, cable de conexión de goma de 3 m.

Todas las lámparas de máquina/de trabajo HEDI® se producen de serie con abrazaderas de mesa, imán integrado y 4 tornillos para la fijación flexible de la lámpara en diversas superficies.

A través de una lente abatible, la lámpara se puede cambiar de manera fácil y rápida entre iluminación puntual y de haz ancho. Cabezal de lámpara giratorio y orientable 340° gracias a la articulación esférica. Incluye bombilla intercambiable.

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

Descripción técnica

Consumo de potencia	7 W
Color luz	blanco frío
Temperatura de color	6500 K

Rendimiento lumínico	7 W
Bombilla	LED
Zona ATEX	ninguno
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Clase de protección IP	IP 20
Corriente de alumbrado	621 lm
Tipo de producto	Luminaria de máquina