



## Plato de apoyo para muela de fibra TURBO PAD 3 duro / nervado, Ø exterior: 125mm



### Datos de pedido

Número de pedido	566688 125
GTIN	4018875763865
Clase de artículo	56V

### Descripción

#### Ejecución:

Plato de apoyo de muelas de fibra con elevada resistencia a las altas temperaturas. Diseño especial para alcanzar el máximo rendimiento de las muelas de fibra.

Plato de apoyo de muela de fibra **dura e indeformable**. Plato de apoyo **con nervadura fina para un apoyo óptimo del grano** en el rectificado de cantos y de superficies. Plástico especial con **resistencia muy elevada a las altas temperaturas**. Ideal para **trabajos de rectificado bastos y de desbaste** en granulación 36 a 60.

### Descripción técnica

Ø exterior	125 mm
Velocidad de giro máxima	12200 min <sup>-1</sup>
Grado dureza	duro
Rosca	M14
Tipo de producto	Plato de apoyo

