

Garant**Plato apoyo de PU agujeros, Ø exterior: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	567990 150
GTIN	4062406658755
Clase de artículo	51M

Descripción**Ejecución:**

Plato de apoyo con perforaciones múltiples, **sistema de aspiración innovador** (canales incorporados) y diseño plano para el uso en lijadoras excéntricas. Con **5/16 pulgadas** o **asiento M8**.

Gracias a la combinación de **gomaespuma de PU** semiflexible y **plato de soporte reforzado con fibra** resistente a la rotura, es idóneo para **trabajos de rectificado de medianos a bastos** y rectificado de contornos. Sistema de perforación múltiple para el uso de todas las muelas abrasivas con adherencia con perforación estándar y ABRANET.

Aplicación:

Con sistema adaptador novedoso, se puede utilizar en todas las máquinas rectificadoras excéntricas habituales en el comercio (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, etc.).

Idóneo para:

Adecuado para muelas con agujeros: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.

Descripción técnica

Tipo de producto	Plato de apoyo
------------------	----------------

