

Garant**Fresa angular 90°, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 25/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215176 25/4
GTIN	4062406569983
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

El sistema de fresado angular para **fresado de resaltes en continuo**. El tamaño compacto de la plaquita reversible proporciona **una enorme estabilidad** con un número de filos más alto: para **la máxima productividad**.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 7IP**.

Descripción técnica

Número de filos Z	4
Ø de mango D_s h6	25 mm
Longitud total L_{tot}	100 mm
Plaquita de corte adecuada	XNEX 040308
Longitud de voladizo L_1	44 mm
Ø de corte D_c	25 mm
Profundidad de corte máxima a_p máx.	2 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon

Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 1	219878 1
---	----------