

**Llave de impacto sin batería, Tipo: GDS18V1050****Datos de pedido**

Número de pedido	074051 GDS18V1050
GTIN	4059952564661
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Atornillador de impacto rotativo con batería.

- **Giro a derecha / izquierda.**
- **Indicador del estado de carga de la batería.**

Llave de impacto de 3/4 pulgada con tecnología **BITURBO** Brushless, con 3 niveles de velocidad/par de giro.

Suministro:

Versión sin batería y sin cargador, incluye L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.º 073851-073867.

Descripción técnica

Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Peso	2,9 kg
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Frecuencia de impactos	0 min ⁻¹

Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M24
Capacidad de la batería	8 Ah
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado macho
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	1600 min ⁻¹
Empleo típico	Heavy Duty
Par de giro máximo duro	1050 Nm
Vibraciones máximas según EN	12,5 m/s ²
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	2400 min ⁻¹
Quality Dress	GDS 18V-1050 H
Tensión de batería	18 V
Portaherramientas dimensiones	3/4 pul
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo de producto	Atornillador de impacto

Accesorios

Juego de inicio bateríaProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073865 C18
Batería de iones de litioProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073857 C18