

Garant

Piedra de esmerilado para pulido grano 400 (blanco) superfino, Ø de cabeza×longitud de cabeza: 4X8mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	551923 4X8
GTIN	4062406572501
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

Piedras de pulido con **corindón normal (A)** de composición de goma elástica.

Las **piedras de pulido GARANT** se caracterizan por su prolongada duración y la consecución rápida de superficies uniformes y finas. En función del modelo, se pueden obtener desde pulidos de precisión uniformes hasta pulidos brillantes. Las piedras de pulido GARANT se pueden perfilar con herramientas para muelas.

Aplicación:

Para el pulido y el rectificado de precisión de acero, acero resistente a la corrosión y a los ácidos, materiales termoestables y materiales no ferrosos. Las piedras de esmerilado para pulir tampoco se atascan en el caso de materiales que lubrican. Para pulido mate o creación de efectos ópticos en depósitos inoxidables etc. **Con la composición elástica del grano abrasivo se obtiene un pulido altamente fino.**

No apto para cantos y superficies rugosas.

Descripción técnica

Ø del cabezal	4 mm
---------------	------

Tamaño de grano	400
Velocidad circunferencial recomendada	10 - 15 m/s
Descripción de la forma	Cilindro
Ø de mango	3 mm
Longitud de cabeza	8 mm
Medio abrasivo	Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo	ZC
Color	naranja
Tipo de producto	Piedra de pulido

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
CuZn	adecuado		
seco	adecuado		